

品番：EA841XD-2A

品名：DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 134,600円(税抜) / 148,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 134,600円(税抜) / 148,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 11:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0834ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|--------|--------------------------|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | CB3612DA(XPZ) |
| 切断能力 | 丸パイプ: φ120mm 角パイプ: 127×120mm | 鋸刃 | 1130(L)×12.5(W)×0.5(T)mm |
| 鋸刃周速 | 1.0~3.2m/s(60~195m/分) | バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) |
| 充電時間 | 実用充電: 約19分 フル充電: 約25分 | サイズ | 500(W)×139(D)×309(H)mm |
| 重量 | 7.2kg(バッテリー装着時) | モーター | DCブラシレスモーター |
| 付属品 | バッテリー、急速充電器、帯のこ(ハイス18山/インチ)、樹脂ケース、スイッチホルダ、電池カバー | LEDライト | 白色LED |

ブラシレスモーターと3段ギヤ減速機構採用で圧倒的な切断スピード。

2アクションスイッチ、過負荷保護機能、ソフトスタート

無段変速により切断材料に合わせた周速設定が可能。帯のこ寿命の向上や、ステンレス鋼管の切断にも対応しています。

スタンド使用時は専用のスイッチでON/OFFが切替えられます。

ダスタプレート: 内部への切粉侵入を低減します。

フック、LEDライト付

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.