

品番 : EA841XG-11

品名 : AC100V/340W ロータリーバンドソー



販売価格	148,500円(税抜) / 163,350円(税込)		
カタログ価格	148,500円(税抜) / 163,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0828ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CB12FA2
電源	AC100V・450W	鋸刃周速	25~80m/分
切断能力	切断角度0°時:丸パイプ φ115mm 角パイプ 100×100mm 丸棒 φ30mm 切断角度45°時:丸パイプ φ50mm 角パイプ 50×50mm 丸棒 φ30mm	コード長	2心 2.5m
サイズ	746×329×353(H)mm	鋸刃	12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm
重量	21kg		
無段変速、LEDライト、			
付属品	帯のごNo.2(合金18山/インチ)×1枚、保護カバー、平バイス	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4、 ストップカーボン:EA813HH-14

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.