

品番 : EA841XR-1


品名 : AC100V/260W バンドソー(平板式/軽量)



販売価格	119,800円(税抜) / 131,780円(税込)		
カタログ価格	119,800円(税抜) / 131,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		



小型
A3に収まる大きさ
へこまぬお持ち
すばり収まるコンパクト



仕様書と寸法図表について
※仕様書と寸法図表は、本製品の仕様と寸法を示すための参考資料です。必ずしも最新の情報とは限りません。ご了承ください。

項目	単位	寸法
全長	mm	480
全幅	mm	310
全高	mm	230
重量	kg	11
電源プラグ		3P(可倒式)
切粉除去		ブリアシ搭載
荷重調整		2段階



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	475165 (XB65A)
バイス方式	平バイス	切断能力	丸パイプφ65mm 角パイプ60mm 丸棒(軟鋼材)φ40mm
モーター	単相交流100V(50/60Hz) シリースモーター260W	プーリ回転数	275rpm
帯のこ刃サイズ	880(L)×13(W)×0.5(T)mm	サイズ	480×310×230 (H) mm
コード長	3m	電源プラグ	3P(可倒式)
重量	11kg	付属品	帯のこ刃(ハイス14/18山) 1本

小型ながらパワフルで超軽量のバンドソー(平バイス/鋼管仕様)

ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計

質量は驚きの11kg! 軽量で持ち運びも軽々

カバーの開閉はワンタッチ。 前面から簡単に、のこ刃交換が可能です。

切粉除去のブリアシ搭載

ポッキンプラグ採用

荷重調整機能(2段階)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.