


品番 : EA841XR-11

品名 : AC100V/250W バンドソー(チェーン式)



販売価格	181,000円(税抜) / 199,100円(税込)		
カタログ価格	181,000円(税抜) / 199,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	4751WS (XB180WS)
バイス方式	チェーンバイス	切断能力	丸パイプ φ 180mm 角パイプ 150mm 丸棒(軟鋼材) φ 80mm
モーター	単相100V(50/60Hz) 分相始動式250W	プーリ回転数	70rpm(50Hz) 84rpm(60Hz)
帯のこ刃サイズ	1,625(L)×13(W)×0.65(T)×mm	サイズ	865×355×415(H)mm
コード長	3m	電源プラグ	3P(可倒式)
重量	37kg	付属品	帯のこ刃(ハイス14山)1本、六角棒スパナ(5mm)1本

6インチ対応バンドソー(チェーンバイス)

のこ刃の交換がワンタッチ! 替刃はカバー裏に収納可能です。

縦置き収納が可能。A4程度のスペースがあれば収納できます。

小物鋼材の簡易角度切断ができるコンター機能

ノコ刃のスリップを軽減する切粉除去ブラシ付

小径材を束ねて、まとめ切りが可能です。

材料にあった荷重に設定できる荷重調節ノブ

バイスの調整で正確な角度切断が可能(0°~45°)
クイックバイスでワークのクランプが素早くできます。

ポッキングプラグ採用

過負荷保護装置付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.