


品番 : EA843RA-22

品名 : $\phi 125 \times 2.2 \times 22.0\text{mm}$ ダイヤモンドカッター(セグメント)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,700円(税抜)／13,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,700円(税抜)／13,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/12 09:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0976ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|------------|-------|-------|
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | LB-5 |
| 商品名 | レーザー隼 | 用途 | 石材の切断 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 外径 | 125mm |
| 刃厚 | 2.2mm | チップ高さ | 7.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| セグメントタイプ | | | |
| 御影石の切斷に最適 | | | |
| 切斷熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.