






品番：EA843RB-204

品名：204x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	RZ-F8
商品名	RZプロテクトMark2	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数	7400rpm	外径	204mm
刃厚	2.2mm	チップ高さ	6.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
ウェーブタイプ			
深切り、直進性、切り口きれいタイプ			
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.