


品番 : EA843RD-125

品名 : $\phi 125 \times 2.2 \times 22.0\text{mm}$ ダイヤモンドカッター



販売価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 18:34現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SD-F5
商品名	SDプロテクトMark2	用途	コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC の切断
最大回転数	12200rpm	外径	125mm
刃厚	2.2mm	チップ高さ	8.0mm
内径	22.0mm	付属リング	20mm

ウェーブタイプ

基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板

側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止

ダイヤ層(8mm)により寿命向上

代替品

	品番 EA843RB-125 コメント
--	---------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.