


品番：EA843RE-11

品名：φ125x4.0x22.0mm ダイヤモンドカッター(曲線用)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SE-V5
商品名	Rカッター	用途	インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断
最大回転数	12200rpm	外径	125mm
刃厚	4.0mm	チップ高さ	6.0mm
内径	22.0mm	付属リング	20mm
セグメントタイプ			
曲線切断用			
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター			
曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適			
コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。			
※平面研削には使用しないで下さい。			
※面取り作業を行わないで下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

