

品番：EA843RM-1

品名：105x2.1x20.0mm ダイヤモンド`カッター-(セグ`メント)




販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	DS-105PV
外径(mm)	105	刃厚(mm)	2.1
穴径(mm)	20	最大回転数(rpm)	14,500
乾式タイプ			
6分割セグメント刃			
刃高12mmで長寿命			
15mmアダプタ付			
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に			

代替品

	品番	EA809-61
	コメント	穴径: 15mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.