品番: EA843RN-12

品名: $\phi$ 125x2.2mm ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用



販売価格	<b>10,900円</b> (税抜)/11,990円(税込)				
カタログ価 格	10,900円(税抜)/11,990円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/04 22:58現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1014ページ				





## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608615161
外径(mm)	125	刃厚(mm)	2.2
穴径(mm)	22.23	最大回転数(rpm)	12,250
用途	コンクリート 鉄筋コンクリート 気泡コンクリート 石積み 屋根タイル		

X-LOCKダイヤモンドホイール

振動を抑える刃のデザイン

最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃

鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に

## 代替品



**品番** EA843RN-12A

**コメント** 変更点:パッケージ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.