品番: EA843RN-12A

品名: $\phi$ 125x2.4mm ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用



販売価格	<b>12,000円</b> (税抜)/13,200円(税込)				
カタログ価 格	12,000円(税抜)/13,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/05 03:20現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ					





## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608900670
外径(mm)	125	刃厚(mm)	2.4
穴径(mm)	22.23	刃高(mm)	12
最大回転数(rpm)	12,250	用途	鉄筋コンクリート+ブロック、 瓦、レンガ等

X-LOCKダイヤモンドホイール

X-LOCK対応ディスクグラインダー用

最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃・振動を抑える刃のデザイン

鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.