品番: EA843RN-22

品名:φ125x1.4mm ダイヤモンドカッター(波形/X-LOCK用)



販売価格	5,450円 (税抜)/ 5,995円(税込)				
カタログ価 格	5,450円(税抜)/5,995円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/04 23:06現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1014ページ				



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	2608615132
外径(mm)	125	刃厚(mm)	1.4
穴径(mm)	22.23	最大回転数(rpm)	12,250
用途	ストーンウェア 大理石 天然石 グラナイト タイル セラミック		

X-LOCKダイヤモンドホイール

1.4mm厚の波刃は、欠けの無い正確な切断に最適

ウェーブタイプ

代替品



品番 EA843RN-7 **コメント** リムタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.