

品番：EA843X-25

品名：180x1.6mm 切断砥石(25枚)



販売価格	35,800円(税抜)／ 39,380円(税込)		
カタログ価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/15 19:46現在）		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ			



カタログ訂正

21/10/27 サイズ:(誤)φ180×1.6×22/23穴(正)φ180×1.6×22.23穴(No.53 9013)

仕様

メーカー	3M	型番	PN65456
商品名	キュービトン2	サイズ (外径×厚さ×穴径)	φ180×1.6×22.23mm
加工形状	ディスク	粒度	#36
最大回転数	8,500rpm	入数	25枚

ステンレス鋼、一般鋼など幅広い金属に対応します。

高い研削力が最後まで長く持続する切断砥石です。

力を入れなくてもよく切れるため、早く楽に作業ができ、トータルコストを低減します。

セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。

代替品

	品番 EA843X-25A コメント 変更点:粒度(#36→#60)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.