

品番 : EA843XC-35

品名 : 355x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度P)



販売価格	5,380円(税抜) / 5,918円(税込)		
カタログ価格	5,380円(税抜) / 5,918円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 03:04現在)		
商品入数	5	販売単位	箱
カタログページ	0969ページ		



仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	JCT355336P5
メーカー商品名	ジャンカット	用途	金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
対応被削材	金属全般	外径	355mm
厚み	3mm	穴径	25.4mm
粒度	#36	硬度	P
最大回転数	3870rpm	最高使用周速度	72m/s
入数	5枚		

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.