

品番 : EA843XC-405

品名 : 405x3.0mm レジノイド切断砥石(25枚)



販売価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 22:47現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	1015ページ		



#### 仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	NRC4053A30P
メーカー商品名	ニューレジカット	用途	金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トンなどの切断に。
対応被削材	金属全般(一般鋼に優れる)	外径	405mm
厚み	3mm	穴径	25.4mm
砥粒	A/WA	粒度	30
硬度	P	最大回転数	2970rpm
最高使用周速度	63m/s	入数	25枚
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切削砥石です。			
ソリが極めて少なく優れた切削精度が得られます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.