

品番：EA843XL-1

品名：105x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/21 03:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0969ページ                      |      |   |



低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます

#### 仕様



|       |                |    |             |
|-------|----------------|----|-------------|
| サイズ   | φ105×1.0×15mm穴 | 材質 | アルミニウムオキサイド |
| 最大回転数 | 15,300rpm      | 入数 | 5枚          |
| 粒度    | #46            |    |             |

接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。

スチール、ステンレス、チタニウム用

低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます。

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <p>品番 EA843XB-101</p> <p>コメント 最大回転数:14400rpm、10枚入り</p> |
|  | <p>品番 EA843XB-102</p> <p>コメント 厚さ1.3mm、10枚入り</p>        |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.