

品番 : EA845-10

品名 : 175mm/3-12mm ガラス切(フロウ用)



販売価格	5,490円(税抜) / 6,039円(税込)		
カタログ価格	5,490円(税抜) / 6,039円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/02/16 05:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0164ページ		



ギザギザ付のグリップで滑りにくく、耐久性もあります

仕様

材質	ハンドル:真鍮 刃:カーバイト	可能板厚	3~12mm
刃径	φ 3mm	切断能力(距離換算)	10,000m
刃先角度	140°	全長	175mm
ハンドル径	12mm	重量	86.7g

プロ用オイルガラスカッター

ハンドルにオイルタンクが収納されています。

カッティングヘッドに常に十分なオイルが供給される為、高い切断品質が実現されます。

カッティングヘッドは交換可能で左右に可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。

直線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。

ローレット加工により、優れたグリップ力と快適性が得られ、切断がさらに快適になります。

オイル(EA920AK-1)は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

