品番: EA845AD

品名: 180mm/3-6mm ガラス切(プロ用)



販売価格	<b>19,700円</b> (税抜)/21,670円(税込)				
カタログ価 格	19,700円(税抜)/21,670円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/11/11 06:28現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0164ページ				















ホイールホルダーが360°回転します

## 仕様

材質	本体・ハンドル:真鍮、 刃:カーバイト	可能板厚	3~6mm
刃径	φ3mm	切断能力(距離換算)	10.000 m
全長	180mm	刃先角度	145°
ハンドル径	12mm	重量	約112g

ホイールホルダーは360°回転します。

ハンドル部分にオイルタンク付いています。

カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。

直線をカットする時は定規などの端から6mmの所をカットします。

カッティングヘッドが360°回転しますのでテンプレートなどに沿って作業する事ができます。

ホイールホルダーは交換可能で、さまざまな厚さのガラスも切断できます。

切削液の塗布量や油流を変えることができるため、ドライカットとガラスカットの両方が可能です。

オイル別売(EA920AK-1)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.