

品番：**EA845AF**

品名：180mm/12-19mm ガラス切(7°口用)



販売価格	<b>20,400円</b> (税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2026/03/12 08:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0164ページ		



ホイールホルダーが360°回転します

#### 仕様

材質	本体・ハンドル:真鍮 刃:カーバイド	可能板厚	12~19mm
全長	180mm	刃先角度	158°
重量	約112g		
ホイールホルダーが360°回転します。			
カッティングヘッドが360°回転しますのでテンプレートなどに沿って作業する事ができます。			
カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。			
切削液の塗布量や油流を変えることができるため、ドライカットとガラスカットの両方が可能です。			
直線をカットする時は定規などの端から6mmの所をカットします。			
ホイールホルダーは交換可能なのでさまざまな厚さのガラスを切断できます。			
オイル別売			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

