

品番：EA845AL

品名：141mm/10-25mm ガラス切(厚物用)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0164ページ		



ぶ厚いガラスを切るのに適しています

仕様

材質	刃:カーバイト ハンドル:プラスチック	可能板厚	10~25mm
刃径	φ3mm	切断能力(距離換算)	10,000m
刃先角度	158°	全長	141mm
重量	79g	適応ガラス	厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス

ぶ厚いガラスを切るのに適しています。

正確に切断できます。

ガラスカッターはテンプレートや定規上での切断に適しています。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

ねじを緩めるとホイールホルダーを360°回転させることができます。

ホイールホルダーは交換可能で、さまざまな厚さのガラスを切断できます。

切削液の塗布量や油流を変えることができるため、ドライカットと厚いガラスのカットの両方が可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.