

品番 : EA851AA-21A

品名 : φ147mm 電動丸鋸(深切型)



販売価格	46,500円(税抜)／51,150円(税込)		
カタログ価格	46,500円(税抜)／51,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C5MEYA(SK)
刃径	147mm	穴径	20mm
回転数	パワーモード時:4500rpm サイレントモード時:2500rpm	電源	AC100V・1,050W
電流	12A	切断角度	45°・90°
切込深さ	最大の場合 45°:38mm 90°:57mm 逆傾斜:54mm(-5°時)	サイズ	174×273×239(H)mm
コード長	2心・5m	重量	2.5kg(コード除く)
ベース材質	アルミ	付属品	147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ

軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)

墨線が見やすい高輝度LEDライト

墨線を見やすくするプロワ機構

サイレントモード搭載

キックバック軽減システム搭載

一体形アルミベースで高精度な切断

ACブラシレスモーター搭載

二重絶縁、LEDライト、プロワ機構、ブレーキ、スピンドルロック付

作業に合わせてコードも向きを切換。

コード出口切換ホルダ付

切粉後方排出(集じん機と接続可能)

ソフトスタート機能

代替品



品番 EA851EC-6
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.