品番: EA851AA-3D

品名: φ147mm 電動丸鋸



販売価格	27,700円 (税抜)/30,470円(税込)				
カタログ価 格	27,700円(税抜)/30,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/04 11:17現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0859ページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW573ED
電源	AC100V,1150W	サイズ	249×213×230(H)mm
コード長	5m	刃径	147mm
穴径	20mm	重量	2.4kg
電流	12A	回転数	4000rpm
切込深さ	90°(直角切断時):57mm、45°(右傾斜切断時):37mm、5°(左傾斜切断時):	ノコ刃寸法(外径×内径)	147×20mm
付属品	チップソー(レーザースリット有: 147×20mm×52(刃数))1枚、ボック ススパナ(10mm)1個	替カーボンブラシ	EA813RA-9

ノコ刃径147mmで最大切込深さ57mmを実現。深切りタイプ。

左傾斜5°可能

回転の落ち込みを抑えた電子制御・高回転モーターを採用。

材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付。

直角度、平行度の微調整機構付。

定規と切込深さ調整部にワンタッチレバー採用。

墨線上にある切粉を飛ばすブロワ機能付。

二重絶縁、ブレーキ、LEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.