品番: EA851AC-2A

品名: φ165mm 電動丸鋸



| 販売価格 | 21,100円 (税抜)/23,210円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 21,100円(税抜)/23,210円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/20 01:26現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 0859ページ | | | | |





仕様

| メーカー | 京セラ | 型番 | AW500D |
|----------|-------------------|------|---------------------|
| 回転数 | 4700rpm | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 1050W | 刃径 | 165mm |
| 穴径 | 20mm | 重量 | 3.0kg |
| 切込み深さ | 90°:57mm、45°:38mm | コード長 | 5m |
| サイズ | 218×267×229mm | 付属品 | ソーガイドフェンス、スパナ(10mm) |
| 替カーボンブラシ | EA813RA-14 | | |

二重絶縁

チップソー別売

ブレーキ、LEDライト付

代替品



品番 EA851AH-1B

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.