

品番：EA851AH-1B

品名：φ165mm 電動丸鋸



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0841ページ		



### 仕様

メーカー	京セラ	型番	W-1710
仕様	本体のみ(ケース無)	電源	AC100V
電流	11.6A	消費電力	1100W
回転数	5000rpm	刃径	165mm
穴径	20mm	コード長	4.7m
サイズ	264×220×229(H)mm	重量	3.2kg
切込深さ	90°:57mm、45°:38mm	替カーボンブラシ	EA813RA-14
材質	樹脂	付属品	ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(φ165mm)

本体二重絶縁、ブレーキ付

木材のスピード切断に

クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味

鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用

操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。

安定した傾斜切断

前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。

フラットなモーター底部  
刃物交換時に立てることができ便利です。

ソーガイドフェンス付

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.