

品番 : EA851AH-1U

品名 : ϕ 165mm 電動丸鋸セット



販売価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0841ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	W-1710 ※ESCOオリジナルセット品
(電動丸鋸)			
・刃径:165mm(穴径:20mm) ・回転数:5,000rpm ・切込深さ:90°:57mm、45°:38mm ・電源:AC100V・1,100W ・ブレーキ付 ・本体二重絶縁 ・サイズ:264×220×229(H)mm ・重量:3.2kg ・コード長:4.7m ・付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(ϕ 165mm) ・替カーボンブラシ:EA813RA-14			
(収納ケース)			
・材質:耐衝撃性コポリマー ・サイズ:465×333×322(H)mm ・重量:2.6kg ・南京錠取付穴(W×D):18×6mm ・中皿、中皿用仕切り板各1個付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.