


品番：EA851CA-39

品名：φ190x1.5x20mm/58T 超硬チップソー



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/05 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		



仕様

メーカー	アイウッド	型番	99216
直径	190mm	穴径	20mm
刃厚	1.5mm	山数	58
最大回転数	5,500rpm	適応素材	リフォームに必要なあらゆる建材 (金属系厚板:3mm以下、ステンレス:1mm以下、石、コンクリート以外)

木材に釘が隠れていてもキックバックなしに綺麗に切断できます。

一般木材・合板コンパネ・アングル鋼・平鋼・チャンネル鋼・軽天材・アルミサッシ・銅管・窯業系サイディング・ストレートALC・化粧ボード・金属・アルミサイディング・トタンブリキ・プリント板・アクリル板・プラスチック・塩ビ管・木質系キッチンパネルなどに

<取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後カバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.