

品番 : EA851CB-15

品名 : φ160x1.8x20mm/38T 超硬チップソー



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		



仕様

メーカー	アイウッド	型番	99345
直径	160mm	穴径	20mm
刃厚	1.8mm	山数	38
最大回転数	6,000rpm	材質	特殊サーメットチップ
用途	アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、丸棒、ライニング管、電線管、寸切ボルト、アルミサッシ、ステンレスパイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼等		

<取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.