


品番：EA851CB-41

品名：φ100x1.5x20mm/ 40T 超硬チップソー



販売価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
カタログ価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 02:31現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		



#### 仕様

メーカー	アイウッド	型番	99361
直径	100mm	穴径	20mm
刃厚	1.5mm	山数	40
最大回転数	13,000rpm	用途	アルミを素材とした各種パーツ

アルミ専用刃

<取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.