品番: EA851CB-47

品名: φ305x2.4x25.4mm/100T 超硬チップソー



販売価格	<b>12,500円</b> (税抜)/ 13,750円(税込)				
カタログ価 格	12,500円(税抜)/13,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/12 21:52現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	0999ページ				





## 仕様

メーカー	アイウッド	型番	99369
直径	305mm	穴径	25.4mm
刃厚	2.4mm	山数	100
最大回転数	4,000rpm	用途	アルミを素材とした各種パーツ

## アルミ専用刃

## <取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.