

品番：EA851CD-11

品名：φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,820円(税抜) / 3,102円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,820円(税抜) / 3,102円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/11 22:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|---------|--------|---------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4911600 |
| 穴径(mm) | 20 | 直径(mm) | 147 |
| 刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 9000rpm | | |
| 抜群の「すくい角23°」 | | | |
| 材料のひき込み力が向上し、挽き曲がり減少 | | | |

代替品

| | |
|--|------------------------------------|
|  | 品番 EA851CD-11A コメント 違い: 刻印のロゴ変更 |
|--|------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.