

品番 : EA851CD-11A

品名 : $\phi 147 \times 1.5 \times 20 \text{mm} / 52T$ 超硬チップソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,900円(税抜) / 3,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,900円(税抜) / 3,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/16 04:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0960ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4911500 |
| 直径(mm) | 147 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 9000rpm | | |

一般木材用

抜群の「すくい角23°」

材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.