

品番 : EA851CD-2

品名 :  $\phi 147 \times 1.3 \times 20$ mm/50T 超硬チップソー



販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0960ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	66500011
穴径(mm)	20	直径(mm)	147
刃厚(mm)	1.3	山数	50
最大回転数	8900rpm		

バッテリーの持ちが良い

「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現

1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。

#### 代替品

	品番 EA851CD-11A コメント 山数:52 刃厚:1.5mm
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.