

品番：EA851CD-37

品名：φ125x2.0x20mm/10T ダイヤモンドチップソー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,180円(税抜) / 10,098円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,180円(税抜) / 10,098円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 05:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0961ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                  |          |        |                 |
|------------------|----------|--------|-----------------|
| メーカー             | 京セラ      | 型番     | 4912001         |
| 穴径(mm)           | 20       | 直径(mm) | 125             |
| 刃厚(mm)           | 2.0      | 山数     | 10              |
| 最大回転数            | 12200rpm | 用途     | 硬質窯業系サイディングの切断に |
| レーザースリットに特殊樹脂を充填 |          |        |                 |
| 切断時の振動と音を低減      |          |        |                 |
| 抜群の切味と超寿命        |          |        |                 |
| 全刃ダイヤモンドチップ採用    |          |        |                 |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.