

品番 : EA851CD-37

品名 :  $\phi 125 \times 2.0 \times 20\text{mm}/10\text{T}$  ダイヤモンドチップソー



販売価格	9,180円(税抜) / 10,098円(税込)		
カタログ価格	9,180円(税抜) / 10,098円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	4912001
穴径(mm)	20	直径(mm)	125
刃厚(mm)	2.0	山数	10
最大回転数	12200rpm	用途	硬質窯業系サイディングの切断に
レーザースリットに特殊樹脂を充填			
切断時の振動と音を低減			
抜群の切味と超寿命			
全刃ダイヤモンドチップ採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.