

品番 : EA851CD-3A

品名 : $\phi 165 \times 1.5 \times 20 \text{mm} / 50T$ 超硬チップソー



販売価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
カタログ価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0960ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	66500141
穴径(mm)	20	直径(mm)	165
刃厚(mm)	1.5	山数	50
最大回転数	8600rpm	材質	鉄
バッテリーの持ちが良い			
「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現			
1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。			

代替品

	品番	EA851CJ-4
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.