

品番：EA851CE-11

品名：φ125mm/24T 超硬チップソー



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫：4 (2025/07/07 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0997ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	TC-KFK12524
直径(mm)	125	穴径(mm)	20
刃厚(mm)	1.2	山数	24
用途	一般木材・硬質集成材・合板・パーティクルボード・構造材	最大回転数	12200rpm
材質	台座：炭素工具鋼、チップ：超硬	重量(g)	70
注意	各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。		

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工

切り渋りを防ぐフッ素塗装処理

完全焼き入れによる均質な熱処理によって、強靱な基板を表現

耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用

精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃

