

品番 : EA851CE-11

品名 :  $\phi 125\text{mm}/24\text{T}$  超硬チップソー



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/16 00:21現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0960ページ		



## 仕様

メーカー	TJMデザイン(Tajima)	型番	TC-KFK12524
用途	充電丸ノコ用	切断適合材	一般木材・硬質集成材・合板・パーティクルボード・構造材
直径	125mm	穴径	20mm
刃厚	1.2mm	山数	24
最大回転数	12200rpm	材質	台座:炭素工具鋼 チップ:超硬
重量	70g		

精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃

完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現

耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用

切り渋りを防ぐフッ素塗装処理

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工

## 代替品

品番	EA851CE-1
コメント	仕様ご確認ください。



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.