

品番：EA851CE-11

品名：φ125mm/24T 超硬チップソー



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫：6 (2026/07/01 04:37現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0960ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	TC-KFK12524
用途	充電丸ノコ用	切断適合材	一般木材・硬質集成材・合板・パーティクルボード・構造材
直径	125mm	穴径	20mm
刃厚	1.2mm	山数	24
最大回転数	12200rpm	材質	台座：炭素工具鋼 チップ：超硬
重量	70g		

精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃

完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靱な基板を表現

耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用

切り渋りを防ぐフッ素塗装処理

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工

代替品

品番	EA851CE-1
コメント	仕様ご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.