

品番：EA851CE-12

品名：φ165mm/52T 超硬チップソー



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 05:41現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0960ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	TC-KFK16552
用途	充電丸ノコ用	切断適合材	一般木材・硬質集成材・合板・パーティクルボード・構造材
直径	165mm	穴径	20mm
刃厚	1.5mm	山数	52
最大回転数	9200rpm	材質	台座:炭素工具鋼 チップ:超硬
重量	163g		

精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃

完全焼き入れによる均質な熱処理によって、強靱な基板を表現

耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用

切り渋りを防ぐフッ素塗装処理

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工

代替品

品番	EA851CE-8
コメント	仕様ご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.