

品番 : EA851CE-3

品名 :  $\phi 165\text{mm}/52\text{T}$  超硬チップソー



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 04:35現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0960ページ		



## 仕様

メーカー	TJMデザイン(Tajima)	型番	TC-JM16552
用途	充電丸ノコ用	切断適合材	木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材
直径	165mm	穴径	20mm
刃厚	1.5mm	山数	52
最大回転数	9200rpm	材質	台座:炭素工具鋼 チップ:超硬 刃先:鋭角薄刃+軽量台金
重量	153g		

深切りなので、厚い材に最適

超硬チップの研削角度を鋭角に設定

鋭角薄刃と軽量台金で、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち

キーン音低減迷惑対策チップソー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

