

品番：EA851EC-6

品名：φ165mm 電動丸鋸(LEDライト付)



販売価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/01 06:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C6MEY2
刃径	165mm	穴径	20mm
重量	2.8kg	回転数	パワーモード:4,500rpm サイレントモード:2,000rpm
電源	AC100V・1,050W	サイズ	271×185×250(H)mm
コード長	2心・5m	切断角度	<切込深さ> 90°時:0~66mm 45°時:0~46mm 逆5°時:0~57mm
電流	12A	付属品	チップソー、ボックススパナ
機能	二重絶縁、電子制御、ブロワ機構、ブレーキ付、ライト付、ベース傾斜、スピンドルロック付、集じん機取付可		

ACブラシレスモーター搭載製品

ダイカスト製ベベルピース採用
造作丸のこ同様の高剛性ダイカスト製ベベルピースを採用することで、高精度な切断を実現しました。

ベース耐久性向上
リップ形状の見直しにより、ベースの剛性UPを実現しました。また、ニッケルメッキの厚みを増すことで摩耗寿命を向上させました。

新平行度微調整構造

新機構採用により、平行度微調整時に発生していた部品への応力が低減し、当社従来製品※に比べ、よりスムーズな切込み深さ調整ができます。また、切込み深さを変えた時の平行度が狂いにくくなりました。(メーカー従来製品深切り電子丸のこC6MEYとの比較。)

サブレバー採用

リンクを仮固定できるサブレバー採用により、切込み深さ調整の作業性が向上しました。

スイッチロック操作性向上

テーパ形状を追加したことで、より押しやすくなりました。

集じん性能向上

切粉排出経路の見直しとダストアダプタ取付部の構造変更により集じん性能が大幅にアップしました。これによりダストバッグでも高効率な自己集じんが可能になりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.