

品番 : EA851EX-11A

品名 : φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)



販売価格	99,700円(税抜)／109,670円(税込)		
カタログ価格	99,700円(税抜)／109,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CD3605DFA(XPZ)
用途	Cチャン・電線管・アングル鋼等の切断に	仕様	標準セット
適合刃径	150mm	取付穴径	20mm
切込深さ	57.5mm	切断能力	【バイス角0°】 丸パイプ: φ56mm、角パイプ: 50×50(H)mm、アングル鋼: 50×50(H)mm 【バイス角左傾斜45°】 丸パイプ: φ40mm、角パイプ: 40×50(H)mm、アングル鋼: 40×40(H)mm
最大切断可能板厚	12mm ※ハンディタイプ使用時	無負荷回転数	パワーモード: 4,200min-1(回転/分) サイレントモード: 2,600min-1(回転/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	フル充電: 約25分 ※EA813H-18A使用時
充電器	AC100V	サイズ	394×348×205mm
重量	6.6kg	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・φ150mmチップソー(鉄工用)×1・六角棒スパナ(5mm)・電池バー・バイススタンド		

スタンドから取り外してハンディータイプとしても使用できる一台二役。

ソフトスタート機能

キックバック軽減システム

サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業が可能。

高効率集じんを可能にするダストボックス装備

LEDライト付

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.