

品番：EA851EX-11A

品名：φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)



販売価格	99,700円(税抜) / 109,670円(税込)		
カタログ価格	99,700円(税抜) / 109,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0835ページ		



クリーンな作業環境で快適
高品質の刃を装着したチップソーカッター
のソールプレートは、切削屑が
裏面に集まり、切込みから
ゴミが飛び出さず、作業環境を
清潔に保ちます。



一か二か、作業現場が狭い (CD3605DFA)
でも、作業現場が狭い (CD3605DFA)
でも、作業現場が狭い (CD3605DFA)
でも、作業現場が狭い (CD3605DFA)



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CD3605DFA(XPZ)
用途	Cチャン・電線管・アングル鋼等の切断に	仕様	標準セット
適合刃径	150mm	取付穴径	20mm
切込深さ	57.5mm	切断能力	【バイス角0°】 丸パイプ: φ56mm、角パイプ: 50×50(H)mm、アングル鋼: 50×50(H)mm 【バイス角左傾斜45°】 丸パイプ: φ40mm、角パイプ: 40×50(H)mm、アングル鋼: 40×40(H)mm
最大切断可能板厚	12mm ※ハンディタイプ使用時	無負荷回転数	パワーモード: 4,200min-1(回転/分) サイレントモード: 2,600min-1(回転/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	フル充電: 約25分 ※EA813H-18A使用時
充電器	AC100V	サイズ	394×348×205mm
重量	6.6kg	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・φ150mmチップソー(鉄工用)×1・六角棒スパナ(5mm)・電池カバー・バイススタンド		

スタンドから取り外してハンディータイプとしても使用できる一台二役。
ソフトスタート機能
キックバック軽減システム
サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業が可能。
高効率集じんを可能にするダストボックス装備
LEDライト付
電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.