

品番 : EA851EY-7C

品名 : 125mm/18.0V [充電式]電動丸鋸



販売価格	70,800円(税抜)／77,880円(税込)		
カタログ価格	70,800円(税抜)／77,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C18DBL(LXPK)
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	25分
刃径	125mm	穴径	20mm
切込深さ	45°:30mm 90°:47mm 逆15°:20mm	回転数	パワーモード:5000rpm サイレントモード:3000rpm
サイズ	277×168×237(H)mm	重量	2.5kg(バッテリー含む)
充電器	AC100V	付属品	バッテリー×1個、充電器、チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、収納ケース、電池カバー

切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、
ブロワ機構、ソフトスタート、電池残量表示、
切粉後方排出、際切り機能、高輝度LEDライト付

ブラシレスモーター

騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。

キックバック軽減システム搭載。
モーターの回転数の変化を監視し、この刃の挿み込み等により、
モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを
停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

代替品



品番 EA851BA-1
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.