

品番 : EA851FC-10

品名 : DC18V 丸鋸&サンダーセット



販売価格	72,600円(税抜)／79,860円(税込)		
カタログ価格	72,600円(税抜)／79,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0823ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSS18V-LIH+GKS18V-57H ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>			
(充電式吸じんサンダー) 電源:DC18V 回転数:11000rpm 本体サイズ:239×171(H)mm 重量:1.44kg ペーパーサイズ:114×140mm 付属品:パンチングツール、マイクロフィルターユニット ・吸じん機構内蔵 ・耐久性に優れたフェルトパッド採用			
(充電式丸鋸) バッテリー:18V 回転数:3400rpm サイズ:346×218×243(H)mm 刃径:160～165mm 穴径:20mm 重量:3.4kg 充電時間(4.0Ahバッテリー使用時):約32分(空→80%ターボ充電)、約51分(空→フル充電)切込深さ(切断角度:深さ):90°/57mm、45°/39mm 付属品:平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚 ・過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能 ・補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付 ・過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能			

(バッテリー&充電器セット)

18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器

充電時間:約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)

使用温度範囲:0~45°C

・最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮

・バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応

(収納ケース)

カラー:レッド/ブラック

外寸:L465×W333×H322mm

内寸:L360×W255×H210(中皿下)mm、中皿サイズ:L223×W265×H70mm

重量:2.6kg

南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm

材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂

容量:27L

スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)

・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)

中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)

収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)

・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。

・安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)

・フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)

・中皿の仕切板は取外し可能

充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.