

品番 : EA851FC-2

品名 : DC18V 丸鋸(充電式)



販売価格	26,300円(税抜)／28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜)／28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ブレードの動作をすぐに停止する高速ブレーキ機能を採用し、ユーザーの安全性を強化

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GKS18V-57H
仕様	本体のみ	バッテリー	18V
回転数	3400rpm	サイズ	346×218×243(H)mm
刃径	160～165mm	穴径	20mm
重量	3.4kg	充電時間(4.0Ahバッテリー使用時)	約32分(空→80%ターボ充電) 約51分(空→フル充電)
切込深さ (切断角度:深さ)	90°:57mm 45°:39mm	付属品	平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚

過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能

補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付

過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能

バッテリー別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

