

品番：EA851K-3

品名：φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用)



販売価格	78,100円(税抜) / 85,910円(税込)		
カタログ価格	78,100円(税抜) / 85,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/21 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DNW11XR
切込深さ (切断角度:深さ)	90°:66mm 45°:44mm 左傾斜切断時5°:61mm	刃径	165mm
穴径	20mm	重量	3.3kg(本体) 0.79kg(充電器)
充電時間	47分	回転数	4,100rpm
サイズ	201×287×258(H)mm	バッテリー	18V
充電器	AC100V	付属品	レーザースリットチップソー(外径 165mm)、六角棒レンチ5mm、充電 器、バッテリー×2個、キャリングケース

100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現

着脱可能なダストボックス

切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」

定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構

使いやすさにこだわったキャリングケース付

ブラシレス分割コアモーター

自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.