

品番 : EA851K-6A

品名 : φ165mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)



販売価格	34,100円(税抜)／37,510円(税込)		
カタログ価格	34,100円(税抜)／37,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/16 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0841ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW663EDM
刃径	165mm	穴径	20mm
サイズ	218×276×243(169)(H)mm	重量	2.6kg
電源	AC100V	定格電流	12A
消費電力	1150W	回転数	4000rpm
最大切込深さ	(90°)66mm (45°)44mm (5°左傾斜)52mm	コード長	5m
付属品	ボックススパナ(10mm)		

左傾斜5°可能

二重絶縁

LEDライト付

墨線上の切粉を飛ばすプロワ機能付

【注意事項】

チップソーは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.