

品番：EA851K-6A

品名：φ165mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)



販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AW663EDM
刃径	165mm	穴径	20mm
サイズ	218×276×243(169)(H)mm	重量	2.6kg
電源	AC100V	定格電流	12A
消費電力	1150W	回転数	4000rpm
最大切込深さ	(90°)66mm (45°)44mm (5°左傾斜)52mm	コード長	5m
付属品	ボックススパナ(10mm)		
左傾斜5°可能			
二重絶縁			
LEDライト付			
墨線上の切粉を飛ばすプロフ機能付			
【注意事項】 チップソーは別売です。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.