

品番：EA851K-7

品名：φ190mm/AC100V 電子丸鋸(深切型)



販売価格	42,100円(税抜)／46,310円(税込)			
カタログ価格	42,100円(税抜)／46,310円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 01:01現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0860ページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW763ED
刃径	190mm	穴径	20mm
電源	単相100V	定格電流	12A
消費電力	1150W	回転数	4,000min-1
最大切込深さ	(90°) 76mm (45°) 51mm	コード長	5m
サイズ	234×298×250(169)(H)mm	重量	3.0kg
付属品	・190mmレーザースリットチップソー (52P) ・ボックススパナ		
二重絶縁			
LEDライト付			
墨線上の切粉を飛ばすブロフ機能付			
材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付			

代替品

	品番	EA851K-7A
--	----	-----------



コメント 変更点:メッキ定盤、スライダシート不付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.